



HONESTBEE

Beehive Pest Control Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **Ausrüstung für die Bienenwachsverarbeitung, Ausrüstung für die Honigverarbeitung, Bienenstöcke & Komponenten, Bienenstock-Management, Maschinen zur Herstellung von Bienenstöcken und Rähmchen, Ausrüstung für die Honigernte, Schutzausrüstung, Pollen & Propolis & Gelée Royale Verarbeitung, Queen rearing system, Gifts & Other Products, usw**

HONESTBEE

UNTERNEHMENSPROFIL


>>> Über uns

HonestBee wurde im Jahr 2007 gegründet und hat sich zu einem integrierten Unternehmen entwickelt, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Marketing vereint.



Wiederverwendbare, Durchsichtige Käferfallen Für Bienenstöcke Käferfängertools Für Kleine Bienenstöcke

Artikelnummer: HBT-01



Einführung

Schützen Sie Ihre Bienenstöcke mit durchsichtigen Käferfallen für kleine Bienenstöcke. Langlebig, wiederverwendbar und frei von Chemikalien. Einfache Installation, effektive Käferbekämpfung. Ideal für die nachhaltige Bienenhaltung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Einzelheiten |
|------------------------------|--|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Farbe | Durchsichtig |
| Größe | 18* 4* 2,9cm |
| Langlebigkeit | Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, sehr langlebig |
| Einbau | Einfacher Einbau in die Oberseite der Zarge, minimiert den Eingriff in den Bienenstock |
| Fallen-Mechanismus | Dünne Schlitzte fangen die Käfer im Tank und töten sie schnell |
| Fächer | Zwei Fächer für Speiseöl, eines für Köder (Bananenschalen oder Melone) |
| Wartung | Die Fächer lassen sich leicht öffnen, entleeren und mit Wasser ausspülen |
| Wiederverwendbarkeit | Wiederverwendbares Design, leicht zu reinigen und nachzufüllen |
| Sicherheit | Verwendet Pflanzenöl, sicher für Bienen |
| Kompatibilität | Passt genau zwischen die äußeren Rahmen eines Bienenstocks |
| Mechanismus für den Eintritt | Die Löcher ermöglichen den Käfern das Eindringen, sind aber für Honigbienen unzugänglich |
| Reinigung | Vollständig abnehmbares Oberteil zum einfachen Reinigen und Nachfüllen von Öl |
| Zweck | Natürliche und biologische Methode zum Fangen kleiner Bienenstockkäfer |

Kunststoff-Käfer-Sprengfalle Imkerwerkzeug Und -Zubehör

Artikelnummer: HBT-02



Einführung

Schützen Sie Ihre Bienenstöcke mit dem Plastic Beetle Blaster. Wiederverwendbar, umweltfreundlich und wirksam gegen kleine Bienenstockkäfer. Sorgen Sie für gesunde Bienen und eine reichhaltige Honigproduktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Einzelheiten |
|------------------------------|---|
| Farbe | Transparent + Schwarz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Größe | 225 x 38 x 35 mm |
| Verwendung | Fängt kleine Beutenkäfer ohne Chemikalien |
| Gestaltung | 1-teiliges Design mit dünnen Schlitz für den Eintritt der Käfer, Ölkammer zum Fangen und Töten der Käfer |
| Einbau | Einfach an den Rähmchen zu befestigen, minimiert die Störung des Bienenstocks, passt zwischen die Außenrahmen |
| Wiederverwendbarkeit | Kann nach dem Abspülen und Nachfüllen von Öl wiederverwendet oder entsorgt und jährlich ersetzt werden |
| Empfohlene Öle | Speiseöl, Mineralöl oder Flüssigkeit (z. B. Pflanzenöl, Apfelessig) |
| Wartung | Fallen alle 2-3 Wochen überprüfen, reinigen und neu befüllen oder ersetzen, wenn das Öl voller Käfer ist |
| Beste Verwendungszeit | Warme Monate (Sommer) für kleine Beutenkäfer |
| Verträglichkeit | Sicher für Schwärme und Bienen jeden Alters |
| Wirkungsgrad | Ideale Größe zum Fangen von Käfern, unauffällig und dennoch für zahlreiche Käfer geeignet |
| Wetterbeständigkeit | Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, um verschiedenen Wetterbedingungen standzuhalten |

Schwarze Kunststoff-Käferfalle Für Bienenstöcke

Artikelnummer: HBT-03



Einführung

Bekämpfen Sie kleine Bienenstockkäfer wirksam mit der schwarzen Kunststofffalle für Käfer. Sicher für Bienen, wiederverwendbar und einfach zu benutzen. Perfekt für Imker.

[Mehr erfahren](#)

| Merkmal | Beschreibung |
|----------------------|--|
| Gestaltung | Clamshell-Design für einfaches Beladen und leichtes Öffnen und Schließen |
| Werkstoff | Strapazierfähiger Kunststoff für lange Haltbarkeit |
| Funktion | Käfer können eindringen, Bienen nicht |
| Verwendung | Legen Sie ein kleines Stück Check-Mite oder einen Köder Ihrer Wahl in die Mitte des Käferstalls und schließen Sie den Deckel. Auf der Oberseite der Rähmchen oder auf dem Bodenbrett anbringen |
| Zweck | Hilft bei der Bekämpfung von Käfern im Bienenstock; bietet einen Unterschlupf für Käfer, wo Bienen sie nicht erreichen können |
| Wiederverwendbarkeit | Kann mehrfach wiederverwendet und bei Bedarf gereinigt werden |
| Kompatibilität | Passt in die meisten Bienenstockkonstruktionen ohne zu stören |
| Empfohlener Köder | Für den Einsatz im Bienenstock zugelassene Pestizide (kein Fipronil, Borsäure oder nicht zugelassene Chemikalien verwenden) |
| Größe | ca. 18*7,6 cm |
| Zusätzliche Tipps | Für bessere Ergebnisse Mineralöl, Pflanzenöl oder Obstessig in die Falle geben |

Wiederverwendbare Aluminium-Käferfalle Für Kleine Beutenkäfer Silver Bullet

Artikelnummer: HBT-04



Einführung

Schützen Sie Ihre Bienenstöcke mit der langlebigen, wiederverwendbaren Käferfalle Silver Bullet. Einfach in der Anwendung, bienenfreundlich und effektiv in der Bekämpfung kleiner Bienenstockkäfer.

[Mehr erfahren](#)

| Attribut | Spezifikation |
|----------------------|--|
| Produktname | Käferfalle Aluminium - Silver Bullet |
| Zweck | Kontrolle von kleinen Bienenstockkäfern |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | Silber |
| Gestaltung | Bienenfreundlich, kleine Schlitz, die Käfer hereinlassen und Bienen fernhalten |
| Verwendung | Mit Speiseöl oder Kieselgur füllen, zwischen die Bienenstockrahmen legen |
| Einbau | Zwischen zwei Rähmchen, normalerweise in den oberen vier Ecken des Bienenstocks |
| Langlebigkeit | Waschbar, wiederverwendbar und langlebig |
| Merkmale | Starre Aluminiumfalle mit geschlitztem Deckel, leicht zu befüllen, zu entleeren und nachzufüllen |
| Vorteile | Wirksame Käferbekämpfung, Schutz der Bienenstöcke und Gewährleistung der Bienensicherheit |
| Wiederverwendbarkeit | Ja |
| Wartung | Zum Entleeren, Nachfüllen und Ersetzen das Gitter herauschieben |

Abnehmbare, Waschbare Bienenstockkäfer-Fallen Für Kleine Bienenstockkäfer

Artikelnummer: HBT-05



Einführung

Schützen Sie Ihren Bienenstock mit der wiederverwendbaren Bienenstockkäferfalle, die für eine natürliche, chemiefreie Schädlingsbekämpfung entwickelt wurde. Sie ist einfach zu bedienen und zu warten und sorgt für gesunde Bienenvölker.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Beschreibung |
|----------------------|--|
| Name des Produkts | Wiederverwendbare Käfer-Fallen |
| Zweck | Zum Einsetzen zwischen die oberen Rähmchen im Bienenstock, um kleine Bienenstockkäfer zu fangen. |
| Verwendung | Öffnen Sie die Falle und füllen Sie sie entweder mit Öl oder Kieselgur. |
| Mechanismus | Die Bienen jagen die Käfer in die Fallen und verhindern so deren Entkommen. |
| Wiederverwendbarkeit | Die Fallen sind wiederverwendbar und können gereinigt und neu befüllt werden. |
| Reinigung | Vollständig abnehmbarer Deckel zum einfachen Reinigen und Nachfüllen. |
| Platzierung | Zwischen zwei Rähmchen in einem Bienenstock in der obersten Zarge oder Kiste aufgehängt. |
| Wirksamkeit | Fängt Käfer und hindert sie an der Eiablage. |
| Natürlicher Ansatz | Nutzt die natürliche Tendenz der Bienen, Käfer zu fangen, ohne scharfe Chemikalien zu verwenden. |
| Wartung | Käfer und Öl entfernen, Öl in Lebensmittelqualität nachfüllen und wieder in den Bienenstock stellen. |

Langlebiger 12V Oxalsäure-Verdampfer Für Varroa-Milben-Behandlung Bienenstock Imkerei Werkzeug

Artikelnummer: OAV-01



Einführung

Langlebiger 12V Oxalsäure-Verdampfer zur wirksamen Bekämpfung der Varroamilbe in Bienenvölkern. Sicheres, schnelles Aufheizen und benutzerfreundliches Design. Schützen Sie Ihre Bienenstöcke jetzt!

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Spezifikation |
|--|----------------------------|
| Quelle der Energie | Autobatterie |
| Versorgungsspannung | 12V |
| Größe des Heizelements | 5*4cm |
| Durchmesser der Arbeitsfläche des Heizelements | 3,5 cm |
| Länge (ohne Kabel) | 50 cm |
| Temperatur des Arbeitsteils | 250°C |
| Aufheizzeit auf Betriebstemperatur | Nicht mehr als 2-3 Minuten |

Heavy Duty 12V Oxalsäure Verdampfer Verdampfer Für Bienen Varroa-Milben Behandlung Bienenzucht Fumigator Zerstäuber

Artikelnummer: OAV-02



Einführung

Bekämpfen Sie Varroamilben mit dem Oxalsäureverdampfer. Sichere, effiziente und bienenstockfreundliche Behandlung für gesündere Bienenvölker.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Spezifikation |
|-------------------------|---|
| Produkttyp | Oxalsäure-Verdampfer |
| Werkstoff | Präzisionsgeformte Edelstahlpfanne |
| Stromquelle | 12V Autobatterie |
| Leistungsaufnahme | 150W |
| Aufheizzeit | Sekunden |
| Dauer der Behandlung | 2 Minuten (Verdampfung), 4-5 Minuten (insgesamt) |
| Oxalsäure Menge | 1 Gramm pro Brutkammer |
| Sicherheitsmerkmale | Seitenflügel zur Vermeidung des Umkippens, kontrollierte Wärmeübertragung |
| Empfohlene Verwendung | Spätherbst oder Frühwinter, Temperatur $\geq 40^{\circ}\text{F}$ |
| Wirksamkeit | Tötet >95% der Varroa-Milben |
| Sicherheitsvorkehrungen | Atemschutzmaske, Handschuhe und Augenschutz tragen; für gute Belüftung sorgen |
| Lagerung | Sicherer, gut belüfteter Bereich, entfernt von Wärmequellen |

Oxalsäureverdampfer 12V Für Bienen-Varroa-Milbenbehandlung

Artikelnummer: OAV-03



Einführung

Fördern Sie die Bienengesundheit mit dem Oxalsäure-Verdampfer, der für eine wirksame Varroa-Milbenbekämpfung entwickelt wurde. Sicher, langlebig und einfach in der Anwendung für Imkerinnen und Imker.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Spezifikation |
|-------------------------------|---|
| Stromquelle | 12-Volt-Rasenmäher-, Traktor-, Motorrad- oder Autobatterie |
| Material | Korrosionsbeständige Metallstangen aus rostfreiem Stahl, mehrsträngiges Metallkabel mit Kupferkern, langlebiges Holz aus rostfreiem Flugzeugstahl, Kupferheizplatte |
| Handgriff | Polierter Holzgriff, ergonomisches Design |
| Verwendung | Begasung von Bienenstöcken mit Oxalsäuredampf zur Varroa-Behandlung |
| Heizzeit | 3 Minuten für Zerstäubung und Verdampfung |
| Zusätzliche Versiegelungszeit | 10 Minuten für bessere Ergebnisse |
| Gestaltung | Verbessertes Design für komfortablen Gebrauch, einfach zu bedienen |
| Kompatibilität | Konzipiert für Holzbienenstöcke, erfordert 1/2 Zoll oder 12 mm Eingangsabstand |
| Wartung | Reinigen Sie die Oxalsäurewanne vor neuen Behandlungen und zwischen aufeinanderfolgenden Behandlungen des Bienenstocks. |

12V Bienenmilben Entfernung Verdampfer Oxalsäure Verdampfer Für Bienen Begasung Behandlung 180W Zerstäubung

Artikelnummer: OAV-04



Einführung

Effektive Bienenmilbenentfernung mit dem Verdampfer: Bekämpft Varroa-Milben, verbessert die Gesundheit des Bienenstocks und steigert die Honigproduktion. Tragbar, langlebig und benutzerfreundlich.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter | Spezifikation |
|----------------------|--|
| Werkstoff | Langlebiger technischer Kunststoff, Kupfer und Festkörperelektronik |
| Ausgangsleistung | 180W |
| Betriebsspannung | 12V |
| Überhitzungsschutz | Schaltet automatisch den Strom ab, wenn die Temperatur des Heizkissens 230°C überschreitet |
| Funktion | Verbessert das Lebensumfeld der Bienen, steigert die Honigproduktion und -qualität |
| Gestaltung | Kompakt, tragbar und einfach zu bedienen |
| Heizzeit | Heizt schnell auf, rettet einen Bienenstock in weniger als 3 Minuten |
| Upgrade-Merkmale | Optimierte Schaltungsstruktur für verbesserte Stabilität und verlängerte Lebensdauer |
| Zusätzliche Merkmale | Langes dünnes Auslassrohr, Leuchtanzeige, langes Netzkabel |
| Gebrauchsanweisung | Inklusive Gebrauchsanweisung; maximal 8 g Oxalsäure pro Anwendung |

Varroa Easy Check Milbentester Kit Zähler Alkohol Waschglas

Artikelnummer: VEC-01



Einführung

Überwachen Sie Varroa-Milben genau mit Varroa Easy Check. Sichern Sie die Gesundheit Ihres Bienenvolkes mit zuverlässigen, einfach zu handhabenden Milbentests.

[Mehr erfahren](#)

| Merkmal | Beschreibung |
|----------------------------------|---|
| Produktname | Varroa Easy Check |
| Zweck | Genauere Prüfung der Milbenzahl in Bienenvölkern |
| Ausführung | Design mit eingebautem Messbecher und Filterkorb |
| Größe der Probe | 200 oder 300 Bienen (geformte Richtlinien für die Messung) |
| Methoden | Alkoholwäsche, Puderzuckerrolle, CO ₂ -Methode |
| Vorteile | Schnelle, einfache, zuverlässige und genaue Ergebnisse |
| Materialien | Langlebig, auslaufsicher und spülmaschinenfest |
| Zusätzliche Eigenschaften | Transparente Schale für genaues Zählen, dicht schließender Deckel, leicht zu transportieren |
| Berechnung des Befalls | Anzahl der Milben geteilt durch 2 (200 Bienen) oder 3 (300 Bienen) |
| Alarm-Schwellenwerte | >1% bis 5% (variiert je nach Standort und Jahreszeit) |
| Wirksamkeit | Bis zu 80% Wirksamkeit in einer einzigen Wäsche |
| Enthalten | Detaillierte Anweisungen und Tipps für beste Ergebnisse |



HonestBee

Hauptsitz: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China